

**Sesalnik za suho sesanje, Oznaka proizvajalca: VHS120CB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo življenjsko dobo.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Napotek:

Primeren pribor najdete pod art. 078551–078552.

Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	37 l
Omrežna napetost	230 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Velikost priključka	50 mm
Širina	570 mm
Filtrski sistem	Zvezdasti filter

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina	560 mm
Razred sesanja prahu	M
Čiščenje filtra	Ročni stresalnik filtra
Masa	38 kg
Delovni hrup	74 dB(A)
Poraba moči	2000 W
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Višina	1015 mm
Vrsta filtra	Poliestrski filter
Omrežna frekvenca	50 Hz
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje