



Garniture hidravlične opreme, Tip: ECO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Garnitura gotove hidravlične opreme v delovnem območju s 700 bari z vsemi potrebnimi komponentami za priključitev na običajni hidravlični cilinder z enojnim in dvojnim delovanjem.

- **Dvostopenjska 1,0-litrska ročna tlačilka za hitrejši napredek pri delu.**
- **100 % tlačno preizkušene gibke cevi za največji tlak 720 barov, izdelane v skladu s standardom ISO 22384.**
- **Serijsko z identifikacijskim sistemom za gibke cevi CIS CEJN za večjo varnost.**
- **Priključni navoj NPT 3/8 col, sistem spojke v skladu s standardom ISO 14540. Združljiv z več ko 80 % razpoložljivih hidravličnih sistemov na trgu.**
- **Vse komponente je mogoče naknadno posamezno naročiti.**

Začetna garnitura z vsemi potrebnimi osnovnimi komponentami.

Obseg dobave:

Hidravlična črpalka, garnitura gibljivih cevi, priključni nastavek, **brez olja.**

Napotek:

Hidravlične črpalke je treba pred uporabo napolniti s hidravličnim oljem. Priporoča se uporaba olj v skladu s standardom ISO VG 15 ali ISO VG 22.

Tehnični opis

Hidravlični priključek	3/8 NPT col
Delovni tlak	700 bar

Število tlačnih stopenj	2
Uporabna prostornina rezervoarja za olje	1000 ml
Dolžina cevi	2 m
Vrsta izdelka	Garnitura hidravlične opreme