



Garniture hidravlične opreme, Tip: PRO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Garnitura gotove hidravlične opreme v delovnem območju s 700 bari z vsemi potrebnimi komponentami za priključitev na običajni hidravlični cilinder z enojnim in dvojnimi delovanjem.

- **Dvostopenjska 1,0-litrska ročna tlačilka za hitrejši napredek pri delu.**
- **100 % tlačno preizkušene gibke cevi za največji tlak 720 barov, izdelane v skladu s standardom ISO 22384.**
- **Serijsko z identifikacijskim sistemom za gibke cevi CIS CEJN za večjo varnost.**
- **Priključni navoj NPT 3/8 cole, sistem spojk v skladu s standardom ISO 14540. Združljiv z več ko 80 % razpoložljivih hidravličnih sistemov na trgu.**
- **Vse komponente je mogoče naknadno posamezno naročiti.**

Profesionalna garnitura z dodatnimi komponentami za učinkovitejši in hitrejši napredek pri delu.

- **Garnitura gibljivih cevi s spojkami in nastavki za hitro povezovanje in ločevanje komponent.**
- **Manometer za merjenje tlaka.**
- **Čvrst kovček ABS z vložkom iz pene za varno shranjevanje in preprost prevoz na mesto uporabe.**

Obseg dobave:

Hidravlična črpalka, garnitura gibljivih cevi s spojkami in nastavki, manometer, priključni blok, spojka za stran cilindra, čvrst transportni kovček, **brez olja.**

Napotek:

Hidravlične črpalke je treba pred uporabo napolniti s hidravličnim oljem. Priporoča se uporaba olj v skladu s standardom ISO VG 15 ali ISO VG 22.

Tehnični opis

Število tlačnih stopenj	2
Uporabna prostornina rezervoarja za olje	1000 ml
Delovni tlak	700 bar
Hidravlični priključek	3/8 NPT col
Dolžina cevi	2 m
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Garnitura hidravlične opreme