



Električni izklopni vijačnik, Tip: S8200



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 070236 S8200 |
| GTIN | 7322590055486 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Električni vijačniki PRO serije S8 zajemajo velik izbor različnih modelov, ki ponujajo visoko število vrtljajev in veliko natančnost. Ergonomsko oblikovan vijačnik S8 ponuja rešitev Plug-and-Play za montažna opravila pri nizkih zateznih momentih. Serija S8 je bila zasnovana za povečanje kakovosti in učinkovitosti.

- **Z izklopno sklopko**
- **Nastavljiv zatezni moment**
- **Preprosta uporaba**

Primerno za :

Serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za rezila E 6,3

Napotek:

Pripadajoče napajalnike najdete pod: art. 070235 vel. ADAPTER

Območje vrtilnega momenta: 40 - 200 cNm

Število vrtljajev v prostem teku: 700 - 1000

Mere vpenjala za orodja: 1/4 col

Profil vpenjala za orodje: 6-kotnik

Oblika vpenjala za orodja: E

Izvedba: Palični

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Izvedba | Palični |
| Mere vpenjala za orodja | 1/4 col |
| Območje vrtilnega momenta | 40 - 200 cNm |
| Oznaka proizvajalca | S8200 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Masa | 0,46 kg |
| Število vrtljajev v prostem teku | 700 - 1000 |
| Delovni hrup | 67 dB(A) |
| Profil vpenjala za orodje | 6-kotnik |
| Oblika vpenjala za orodja | E |
| Vrsta izdelka | Palični vijaknik |