

uvex**Delovne rokavice, par uvex 60090, Velikost rokavic: 12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094294 12
GTIN	4048612086018
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi uvex s pletenjem 18-gauge in patentirano tehnologijo **Bamboo TwinFlex®**. Do 45 % iz recikliranega poliamida in bambusove viskoze. Posebej udobno zaradi dobre zračnosti in **prilagodljivega prileganja**. Daljša življenjska doba zaradi **visoke odpornosti proti obrabi** in ojačanega pregiba palca.

Uporaba: Primerno za suha in rahlo vlažna delovna okolja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Model je primeren za prenos toplote ob dotiku pri temperaturah do +100 °C v skladu z EN 407. Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila

Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Bambusova viskoza, HPPE, jeklo, PA, elasthan
Prevleka	Pena Xtra Grip iz vodnega polimera
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	zelena
Standard	EN 407
Kontaktna vročina do	100 °C
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti