




## Precizna merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizna merilna ura v kovinskem ohišju, **zaščitenem pred udarci**. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

#### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

### Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	0 - 10 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	0,56 - 0,84 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm

Delitev skale	0,01 mm
Odčitavanje	1/100 mm
Ø ohišja	58 mm
Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Vrtljiva številčnica	da
nastavljive tolerančne značke	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10