



Precizna merilna ura, zaščitena pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 1/61,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Zelo precizna izvedba. Najpomembnejši deli urinega mehanizma so **uležajeni z ležaji iz legiranega jekla**. Glavni kazalec **za 1/1000 mm odčitavanje**. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Merilno območje	0 - 1 mm
Delitev skale	0,001 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Odčitavanje	1/1000 mm

Kalibriranje	C2
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,2 mm
Merilna sila	1,12 - 1,68 N
Ø ohišja	61,5 mm
Vrtljiva številčnica	da
Merilno orodje	analogni
Material ohišja	medenina
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,001 maksimalno merilno območje 5 mm	023020 5
---	----------