



## Precizna merilna ura IP67, zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/61,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, **brizgajoči vodi, olju in umazaniji**. Tipalna palica in merilni čep imata gumijast meh, narebričeni gumb s tesnilno tulko. Hrbtnišče je zatesnjeno, steklo in zunanji obroč sta tesno spojena. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

### Tehnični opis

Standard	DIN 878
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Delitev skale	0,01 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ø ohišja	61,5 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	1,04 - 1,56 N
Odčitavanje	1/100 mm
Merilno območje	0 - 10 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023010 12,5

Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm

023000 10