

**Mala merilna ura IP67, zaščitena pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 5/40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Rumena številčnica za boljše odčitavanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Merilna sila	0,63 - 0,77 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	0 - 5 mm

Delitev skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Ø ohišja	40 mm
Vrtljiva številčnica	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
---	-----------