


**Mala merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 5/40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Rumena številčnica za boljše odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Kalibriranje	C1
Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	0 - 5 mm
Ø ohišja	40 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	0,63 - 0,77 N

Vrtljiva številčnica	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
---	-----------