

Garant**Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 col, Tip: 1/4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 632345 1/4 |
| GTIN | 4062406798413 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklap v desni ali levi tek, delovni kot 5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col |
| celotna dolžina | 116 mm |
| Število zob | 72 |
| Delovni kot | 5 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| z zglobno glavo | ne |
| z vrtljivo glavo | ne |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| z izmetačem | da |
| s funkcijo kladiiva | ne |
| s QuickRelease | ne |
| Možnost odstranitve raglje z ročaja | ne |
| brezstopenjski izvlek | ne |
| Vrsta izdelka | Raglja |

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za ragljo s finim ozobjem,
1/4-colska Tip 1/4

632031 1/4