



Ventilatorski dihalni aparat SwissAir, Tip: SWISS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Razred artikla	09U

Opis

Izvedba:

Lahek ventilatorski dihalni sistem TH3 združuje učinkovitost, udobje in zmogljivost. Poleg tega omogoča fleksibilno uporabo pri številnih opravilih. Pretok zraka lahko regulirate (100–130 l/min) in stopenjsko nastavite. Višino in temperaturo lahko ustrezno kompenzirate s samodejnim merjenjem. Dolžino in širino naprave lahko individualno nastavite. Polovična maska je iz POM (termoplastična umetna masa) in tkanine, odporne proti trganju, ter ima ventil za izdih s silikonsko membrano. To omogoča neodvisen dotok zraka. Opozorilo za baterijo in filter je zvočno in vizualno.

Napetostno napajanje: Li-ionski akumulator za večkratno polnjenje, 3,6 V/6,5 Ah, priključek USB-C.

Standard:

EN 12941 TH3

Obseg dobave:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je sestavljen iz udobne polovične maske, ventilatorske enote, sklopa gibkih cevi, naglavnega in zatilnega traku, prenosne ramenske enote, nadzorne plošče in polnilnika z nahrbtnikom optrel®.

Napotek:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je dobavljen brez filtra. Dodaten pribor in nadomestni deli: Polovična maska art. 098224, pokrov ohišja art. 098225, zaščita pred iskrami art. 098226, baterija art. 098227, podaljšek prenosne enote art. 098228, zaščitna tkanina art. 098229.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Serija	SwissAir
Oznaka proizvajalca	Sistem za zaščito dihal swiss air z upravljalno ploščo
Napajanje	Akumulatorska
Nazivna napetost	3,6 V
Kapaciteta akumulatorja	6,5 Ah
Vrsta izdelka	Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Pribor

PredfilterSwissAir Tip PREFILTER	098223 PREFILTER
Filter za delceSwissAir Tip FILTER	098222 FILTER