



Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm²



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729465 16
GTIN	4049002150746
Razred artikla	73T

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **6-kotno stiskanje** v skladu z DIN = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

Klešče brunirane, čeljusti kromirane.

Tudi za dvojne kableske končnike do 2×10 mm².

Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
za presek vodnika	0,08 - 16 mm ²
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče