



## Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729466 16
GTIN	4049002150753
Razred artikla	73T

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **6-kotno stiskanje** v skladu z DIN = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

Klešče kromirane, čeljusti brunirane.

Tudi za dvojne kableske končnike do 2×10 mm<sup>2</sup>.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
za presek vodnika	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče