



## Stiskalne klešče Twistor® T za kabelske končnike, za presek vodnika: 10mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729426 10
GTIN	4003773088097
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Samonastavljive stiskalne klešče, stiskalna glava se lahko prosto zavrti za 360°, z 8 rastrskimi položaji. Obojestransko dostopna stiskalna odprtina **trapezne oblike** za stiskanje do 18 mm dolžine v enem delovnem koraku, predolge kabelske končnike se lahko potisne navzgor. Možnost stiskanja dvojnih kabelskih končnikov do 2x6 mm<sup>2</sup>.

### Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	200 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče