



Škarje za električarje z dvokomponentnimi ročaji in rezilom za žico, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	768870 160
GTIN	4003773082699
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Eno rezilo fino nazobljeno, drugo gladko.

Ukrivljena, čvrsta oblika.

Glava škarij iz nerjavnega jekla. Čvrst dvokomponentni ročaj, ojačan s steklenimi vlakni, z ukrivljenim rezilom in optimizirano izvedbo za boljšo ergonomijo. S pritrdilnim ušescem za namestitev zaščite pred padcem. Dve mesti za stiskanje za kableske končnike (0,5 – 6 mm² in 10 – 25 mm²). Z odpiralno vzmetjo, z zaklepom za transport.

Spodnje rezilo z **utorom za rezanje žice**.

Uporaba:

Za rezanje tanke žice, kablov, izolacijskih cevi, gume, usnja ipd.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Vrsta izdelka	Škarje