



## Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T118EHM-E



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588500 T118EHM-E
GTIN	4059952537863
Razred artikla	54B

### Opis

#### Izvedba:

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Zobje iz karbidne trdine** za najdaljšo življenjsko dobo, za INOX.

#### Obseg dobave:

3-del.

### Tehnični opis

Število listov	3
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Material lista za žago	HM
Oznaka	T118EHM
Delitev zob	1,4 mm
za material	INOX
Primernost	_T118EHM
Dolžina lista	83 mm
Debelina pločevine (polna pločevina)	2-5 mm
Vrsta izdelka	List za vbodno žago