



Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T108BHM-E



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588525 T108BHM-E
GTIN	4059952537894
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Listi za vbodno žago z optimizirano geometrijo ozobja za čiste reze **v umetno maso**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. Zobje iz karbidne trdine, najdaljša življenjska doba pri obdelavi trdih in abrazivnih materialov, npr. z vlakni ojačane umetne mase (**CFK, GFK**).

Obseg dobave:

3-del.

Tehnični opis

Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Material lista za žago	HM
Oznaka	T108BHM
Delitev zob	2,2 mm
Dolžina lista	92 mm
Število listov	3
Debelina plošče (umetne mase)	2-20 mm
za material	umetne snovi, ojačane z vlakni
Primernost	_T108BHM
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

