

**Diamantna rezalna plošča, Ø plošče: 76mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563422 76
GTIN	4059952539874
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

Ozke rezalne plošče posebej za tesna mesta.
Sintrani zaprti diamantni brusni rob. Čisti rez.

Uporaba:

Za rezanje fine kamnine, ploščic in marmorja.

Material:

Optimizirano za: fine kamnine, marmor, ploščice.

Primerno za:

Akumulatorski mali kotni brusilnik art. 077100.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	20150 min ⁻¹
za debeline materiala	5,7 - 9,5 mm
Ø izvrtine	10 mm
Debelina plošče	1,4 mm
Ø plošče	76 mm

Širina osnovnega lista	1,1 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Opis oblike	ravna
priporočen nastavni kot	90 stopinj
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
Pogonski stroj	Premi brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Kamen	primerno		