



## Cilindrični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, kratek cilindrično držalo, Vmesnik DUO-LOCK: DL12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220372 DL12
GTIN	4034221149893
Razred artikla	26Y

### Opis

#### Izvedba:

Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

### Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
Celotna dolžina L	60 mm
L <sub>2</sub>	6 mm
Priporočen zatezni moment	30 Nm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL12
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje