



Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: DL12/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220378 DL12/16
GTIN	4034221149978
Razred artikla	26Y

Opis

Izvedba:

Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

Tehnični opis

Ø držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL12
Priporočen zatezni moment	30 Nm
Ø D_2	11,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje