



Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: DL10/12



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 220378 DL10/12 |
| GTIN | 4034221149916 |
| Razred artikla | 26Y |

Opis

Izvedba:

Pre vlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Celotna dolžina L | 120 mm |
| Ø D ₂ | 9,6 mm |
| Priporočen zatezni moment | 20 Nm |
| Vmesnik DUO-LOCK | DL10 |
| Ø držala D _s | 12 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |