



Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: DL20/25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220378 DL20/25
GTIN	4034221150189
Razred artikla	26Y

Opis

Izvedba:

Pre vlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL20
Ø D ₂	19,3 mm
Priporočen zatezni moment	80 Nm
Ø držala D _s	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje