



Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: DL16/25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220378 DL16/25
GTIN	4034221150165
Razred artikla	26Y

Opis

Izvedba:

Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

Tehnični opis

Priporočen zatezni moment	60 Nm
Ø D ₂	15,5 mm
Ø držala D _s	25 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL16
Celotna dolžina L	250 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje