



## Konični podaljšek DUO-LOCK, jeklo, dolg cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: DL12/20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220378 DL12/20
GTIN	4034221150073
Razred artikla	26Y

### Opis

#### Izvedba:

Prevlečen za optimalno nakrčevanje/raztezanje.

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
Priporočen zatezni moment	30 Nm
Vmesnik DUO-LOCK	DL12
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje