



Cilindrični podaljšek DUO-LOCK VHM cilindrično držalo, Vmesnik DUO-LOCK: DL12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Razred artikla	10N

Opis

Izvedba:

Posebne mere na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

$\varnothing D_2$	11,5 mm
Celotna dolžina L	93 mm
L_2	45 mm
Priporočen zatezni moment	30 Nm
\varnothing držala D_s	12 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL12
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje