

Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z brušenimi boki.

Uporaba:Za majhne \emptyset zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

Tehnični opis

Radij rezila	0,15 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Širina zareze w	1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9035

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		