


Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zarezne w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z brušenimi boki.

Uporaba:Za majhne \emptyset zarezne v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Rezalni material	HM
Prevleka	TiAlN ²
Radij rezila	0,2 mm
Širina zarezne w	2,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9140

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		