


**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zarezu w: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Z brušenimi boki.

**Uporaba:**Za majhne  $\emptyset$  zarezu v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Prevleka	TiAlSiN <sup>2</sup>
Širina zarezu w	1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Radij rezila	0,15 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9140

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		