

Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z brušenimi boki.

Uporaba:

Za majhne \emptyset zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

Primerno za:

Za majhne \emptyset zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.

Tehnični opis

Širina zareze w	2,2 mm
Radij rezila	0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		