

Transportni in nakladalni zaboj s fiksnimi stenami, Uporabna globina × uporabna širina: 800X500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Razred artikla	96l

Opis

Izvedba:

Robustne transportne in nakladalne posode iz jeklene pločevine z izvedbo W-stebra in zarobljeno oporo. S čvrsto, cevasto stensko oblogo zgoraj, čvrstimi zaobljenimi robovi v področju stene in dna ter označevalnim poljem za tovarne nalepke z vozlički (tovarne nalepke je mogoče preprosto odstraniti z vozličkov). Robustni nakladalni in lovilni kotniki z ušesom za žerjav. S certificiranimi traverzami za žerjav v navpičnih vlečnih verigah s kavlji so velike posode primerne za žerjav. Višina za viličar je 100 mm.

Trdne stene.

Lakiranje:

Mišje siva RAL 7005.

Napotek:

Na voljo tudi v barvah ognjeno rdeča RAL 3000, resedasto zelena RAL 6011 in encian modra RAL 5010. Povprašajte nas.

Tehnični opis

Maksimalna nakladalna višina	500 mm
lovilni kotniki z ušesom za žerjav	da
Višina polnjenja	400 mm
Širina	560 mm

Uvozna širina	360 mm
Nakladalna nosilnost	5000 kg
Višina	570 mm
Masa	27 kg
Barva	mišje siva RAL 7005
Višina za viličar	100 mm
z žepi za viličar	ne
Uvozna globina	660 mm
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti	ne
Izvedba stene	trdna stena
3-stranski nakladalni rob	ne
Globina	860 mm
primerno za žerjav	da
Material	Jeklena pločevina
nakladalni	da
Nosilnost	1000 kg
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina	800 mm
Vrsta izdelka	Velike transportne in nakladalne posode