

Transportni in nakladalni zaboj z loputo, Uporabna globina × uporabna širina: 800X500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Razred artikla	96l

Opis

Izvedba:

Robustne transportne in nakladalne posode iz jeklene pločevine z izvedbo W-stebra in zarobljeno oporo. S čvrsto, cevasto stensko oblogo zgoraj, čvrstimi zaobljenimi robovi v področju stene in dna ter označevalnim poljem za tovarne nalepke z vozlički (tovarne nalepke je mogoče preprosto odstraniti z vozličkov). Robustni nakladalni in lovilni kotniki z ušesom za žerjav. S certificiranimi traverzami za žerjav v navpičnih vlečnih verigah s kavlji so velike posode primerne za žerjav. Višina za viličar je 100 mm.

Z loputo.

Lakiranje:

Mišje siva RAL 7005.

Napotek:

Na voljo tudi v barvah ognjeno rdeča RAL 3000, resedasto zelena RAL 6011 in encian modra RAL 5010. Povprašajte nas.

Tehnični opis

možnost mešanega nakladanja različnih velikosti	ne
Masa	27 kg
Nosilnost	1000 kg
Material	Jeklena pločevina

Barva	mišje siva RAL 7005
Uvozna globina	660 mm
Višina	570 mm
primerno za žerjav	da
lovilni kotniki z ušesom za žerjav	da
Višina polnjenja	400 mm
Maksimalna nakladalna višina	500 mm
z žepi za viličar	ne
Globina	860 mm
Uvozna širina	360 mm
Širina	560 mm
Nakladalna nosilnost	5000 kg
nakladalni	da
3-stranski nakladalni rob	ne
Višina za viličar	100 mm
Izvedba stene	z loputo
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina	800 mm
Vrsta izdelka	Velike transportne in nakladalne posode