

Transportni in nakladalni zaboj z loputo, Uporabna globina × uporabna širina: 1200X800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Razred artikla	96l

Opis

Izvedba:

Robustne transportne in nakladalne posode iz jeklene pločevine z izvedbo W-stebra in zarobljeno oporo. S čvrsto, cevasto stensko oblogo zgoraj, čvrstimi zaobljenimi robovi v področju stene in dna ter označevalnim poljem za tovarne nalepke z vozlički (tovarne nalepke je mogoče preprosto odstraniti z vozličkov). Robustni nakladalni in lovilni kotniki z ušesom za žerjav. S certificiranimi traverzami za žerjav v navpičnih vlečnih verigah s kavlji so velike posode primerne za žerjav. Višina za viličar je 100 mm.

Z loputo.

Lakiranje:

Mišje siva RAL 7005.

Napotek:

Na voljo tudi v barvah ognjeno rdeča RAL 3000, resedasto zelena RAL 6011 in encian modra RAL 5010. Povprašajte nas.

Tehnični opis

Masa	53 kg
Globina	1260 mm
Višina polnjenja	500 mm
primerno za žerjav	da

Izvedba stene	z loputo
Višina za viličar	100 mm
3-stranski nakladalni rob	ne
Maksimalna nakladalna višina	600 mm
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti	ne
lovilni kotniki z ušesom za žerjav	da
Uvozna globina	1060 mm
Širina	860 mm
Nosilnost	2000 kg
Višina	670 mm
z žepi za viličar	ne
Nakladalna nosilnost	10000 kg
Barva	mišje siva RAL 7005
nakladalni	da
Uvozna širina	660 mm
Material	Jeklena pločevina
Uporabna širina	800 mm
Uporabna globina	1200 mm
Vrsta izdelka	Velike transportne in nakladalne posode