

**Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085456 3
GTIN	4062406809164
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visoka kakovost, brunirana površina.

**Uporaba:**

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Napotek:**

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	61 mm
Višina pisave	3 mm
Debelina držala	6,35
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

