

duMONT

Šestkotna posnemalna igla iz HSS Ujem H8, Tip: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290431 8
GTIN	
Razred artikla	29J

Opis

Uporaba:
V enem koraku izdelamo šestkotni utor.

Tehnični opis

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	690 kg
Dolžina posnemanja v jeklo	10 - 26 mm
Dolžina igle	197 mm
Izhodna izvrtina H8	8 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		

Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno
Olje	primerno