

**Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje, leve, Ø Dmin: 65/100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278052 65/100
GTIN	4062406840198
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.
 $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	14 mm
Širina držala b	16×16 mm
Vijak	279816 3
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

