

**Pnevmatski vibracijski brusilnik CP7220CVE, Tip: 7220CVE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Pnevmatski vibracijski brusilnik 079654 7220 CVE je posebej zasnovan za industrijsko brušenje, obdelavo površin in predhodno poliranje ter z mehkim ročajem, oblikovanim po dlani, zagotavlja odlično uporabniško udobje.

Število vrtljajev v prostem teku: 12000 min⁻¹

Največja poraba stisnjenega zraka: 486 l/min

Ø brusnega krožnika: 150 mm

Hod: 2,5 mm

Masa: 1,6 kg

Delovni hrup: 76 dB(A)

Tehnični opis

Delovni hrup	76 dB(A)
Hod	2,5 mm
Oznaka proizvajalca	CP7220 CVE
Največja poraba stisnjenega zraka	486 l/min

Masa	1,6 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,4 m/s ²
Ø brusnega krožnika	150 mm
Število vrtljajev v prostem teku	12000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vibracijski kotni brusilnik