

HOLEX**Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje, desni, Ø Dmin: 110/170mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	278055 110/170
GTIN	4062406840402
Razred artikla	22B

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.
 $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	14 mm
Širina držala b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

