

HOLEX**Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje, leve, Ø Dmin:
160/250mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 278056 160/250 |
| GTIN | 4062406840495 |
| Razred artikla | 22B |

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.
 $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Širina držala b | 25×25 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 14 mm |
| Vijak | 279816 4 |
| Vrsta uporabe | leve |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Širina zareze w | 3; 4 mm |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |

