

**Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje, leve, Ø Dmin:  
240/350mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278056 240/350
GTIN	4062406840501
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).  
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.  
 $D_2$  = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	14 mm
Širina držala b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

