



Kotni brusilnik za ploščate glave Akumulator, Tip: 4933478438



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kotni brusilnik s **ploščato glavo** M18 FUEL™ za dela v tesnih prostorih.

- **Zasnova ploščate glave omogoča dela do kota 42°.**
- **Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.**
- **RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje diska v manj kot 2 sekundah.**
- **Zaščita proti ponovnemu zagonu in zaščita proti povratnemu udarcu za visoko zaščito uporabnika.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z ročajem za dušenje vibracij, zaščitnim pokrovom, mrežo za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje in kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Mehak zagon	da
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2,6 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Oznaka proizvajalca	M18FSAGF125XB-OX
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Napetost akumulatorja	18 V
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Stikalo Totmann	ne
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,86 m/s ²
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki