



Akumulatorske škarje za pločevino, Tip: M18BMS20-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompaktne akumulatorske škarje za zareze/pločevino za natančne in ravne reze v jeklo do debeline 2,0 mm.

- **Za 360° vrtljiva rezalna glava z 12 zaskočnimi točkami – odlično za težko dostopna mesta.**
- **Elektronska regulacija števila vrtljajev.**
- **Zasnova In-Line za izjemen nadzor.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808 – art. 073840.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Polmer najmanjše krivulje	180 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Masa	2,3 kg
Širina reza	5 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalna zmogljivost rezanja v aluminij	3,2 mm
Maksimalna zmogljivost rezanja v jeklo	2 mm
Vrsta izdelka	Škarje za pločevino