



Kotni brusilniki Akumulator, Tip: 4933478436



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompakten akumulatorski kotni brusilnik M18 FUEL™ z **nastavljivim številom vrtljajev**.

- **5 stopenj hitrosti za najboljše rezultate pri obdelavi plemenitega jekla in aluminija ter odstranjevanju rje in obarvanja.**
- **RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje diska v manj kot 2 sekundah za visoko zaščito uporabnika.**
- **Hitra nastavitvev ščitnika.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z ročajem za dušenje vibracij, zaščitnim pokrovom, mrežo za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje in kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	M18FSAGV125XB-OX
Napajanje	Omrežno napajanje
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Mehak zagon	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,01 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	3500 - 8500 min ⁻¹
Stikalo Totmann	ne
Masa	2,7 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	18 V
Največja globina rezanja	33 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki