



Akumulatorski tračni brusilnik, Tip: M18FBTS75



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Zmogljivi akumulatorski tračni brusilnik M18 z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za hitro odstranjevanje materiala in zmanjšano segrevanje.

- **Ekvivalentna moč izmeničnega toka 900 W.**
- **Čas delovanja do 20 minut z enim akumulatorjem 5,0 Ah.**
- **Gumb, ki je nastavljen brez uporabe orodja, omogoča optimalno uporabo brusilnika na vseh področjih uporabe.**
- **„Flush To Wall“ omogoča uporabo tračnega brusilnika blizu navpičnih površin ali v ozkih vogalih.**
- **Možna je uporaba z vrečko za prah ali zunanjim odsesavanjem.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno z vrečko za prah, v kartonu.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808 – art. 073840. Primerne brusne trakove najdete pod art. 558014.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V

Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Širina brusnega traku	75 mm
Brusilna površina	90 × 135 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Hitrost brusnega traka	230 - 410 m/min
Napetost akumulatorja	18 V
Masa brez akumulatorja	3,9 kg
Dolžina brusnega traku	457
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki