

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 14-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv 1400-watni motor in daljša življenjska doba: maksimalna produktivnost zaradi večje zmogljivosti in robustnosti.

Odličen, ergonomičen obseg ročaja: Prvovrstna ergonomičnost zaradi znatno zmanjšanega obsega ročaja.

KickBackControl, mehki zagon, zaščita proti ponovnemu zagonu, zaščita pred preobremenitvijo, blaženje vibracij in izbira vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Območje števila vrtljajev	11500 min ⁻¹
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Posebnosti	Nadzor povratnega udarca KickBack Control, mehki zagon
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Karton

Nazivna napetost	230 V
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	GWS 14-125
Priključni navoj	M14
Omrežna napetost	230 V
Masa	2,3 kg
Omrežna frekvenca	50 Hz
Mehak zagon	da
Poraba moči	1400 W
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki