



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M12FID2-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
- Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
- Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
- Prikaz napoljenosti akumulatorja.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
- Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
- DRIVE CONTROL™ omogoča hiter prekop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

Kompaktni udarni vijačniki (dolžine 127 mm) z 1/4-colskim vpenjalom za vijačne nastavke HEX.

#### Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom.

### Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalni $\varnothing$ vijaka (8.8 – 12.9)	M14
Napetost akumulatorja	12 V
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Število udarcev, stopnja 2	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primerno za material	Jeklo
Oznaka proizvajalca	M12 FID2-202X
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Profil vpenjala za orodje	HEX (E 6,3)
Tipična uporaba	Strong
Masa	0,9 kg
Napajanje	Akumulatorska
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	170 Nm
Število udarcev, stopnja 3	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik

## Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C