



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, Tip: M12FDD2-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik MILWAUKEE

Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik za desni in levi tek.

Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo.

Kovinska hitropenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.

LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

- **Motor brez ščetk POWERSTATE™** za večjo zmogljivost pri kompaktni izvedbi (dolžina 168 mm).
- **Elektronika REDLINK PLUS™** za inteligentno upravljanje moči in zaščito pred preobremenitvijo.
- **16-stopenjska elektronska nastavitve vrtilnega momenta in vrtalna stopnja.**

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073815 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Napajanje	Akumulatorska
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo	37 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Masa	1,2 kg
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Tipična uporaba	Strong
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	12 V, 2 stopnji
USP2	Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, brez akumulatorske baterije in polnilnika

Pribor

Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC