



## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12FDD2-4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE** Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

- **Brezkrtični motor PowerState™ za več moči z bolj kompaktno zasnovo (dolžina 168 mm).**
- **Elektronika Redlink Plus™ za inteligentno upravljanje zmogljivosti in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **16-stopenjska elektronska nastavitve vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.**

#### Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/4,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.

## Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Tipična uporaba	Strong
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Oznaka proizvajalca	M12FDD-402X
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	12 V
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Masa	1,4 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo	44 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

## Pribor

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC

Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2

073920 OSD2