



Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 65/30 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

085754 2X2

GTIN

Razred artikla

04F

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- **Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.**
- **Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom, in preoblikovani prikaz parametrov za hiter vpogled v vsako programsko vrstico.**
- **Velik 4,3-colski barvni prikazovalnik.**
- **Najnovejša tehnologija procesorja za gladko navigacijo po menijih in zelo kratek čas zagona.**
- **Predogled gravirnega območja 1:1 na prikazovalniku.**
- **Ohišje iz nezlomljive umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.**
- **Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.**
- **Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.**
- **Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.**
- **Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.**

Izjemno priročen, popolnoma mobilni **akumulatorski ročni gravirni sistem** s površino za upravljanje na dotik in velikim 4,3-colskim barvnim prikazovalnikom.

- **Vklj. s paketom HGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)**
- **Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)**
- **Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.**
- **Na voljo v 15 jezikih.**

Gravirno območje: 65 × 30 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirno iglo 90° v celoti iz karbidne trdine. Mizarski kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, **2 × 18 V Li-ionski akumulator**, polnilnik akumulatorjev.

Napotek:

Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	2
Nazivna napetost	18 V
Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Višina pisave	1 - 10 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Maksimalna širina gravirnega polja	65 mm
Maksimalna višina gravirnega polja	30 mm
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj

Pribor

Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 90 stopinj	085790 90
Nadomestni akumulator za FlyMarker® mini 18 V	085764
Polnilnik za 18 V akumulatorje	085768