



Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 120/45 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X8Ah



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

085753 2X8

GTIN

Razred artikla

04F

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).

- Zmogljiv elektromagnetni pogon gravirne igle.
- Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom, in na novo oblikovan prikaz parametrov za hiter vpogled v vsako programsko vrstico.
- Velik 4,3-colski barvni prikazovalnik.
- Najnovejša tehnologija procesorja za tekočo navigacijo po meniju in izjemno kratek čas zagona.
- Predogled gravirnega območja 1:1 na prikazovalniku.
- Ohišje iz nezlomljive umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
- Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
- Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
- Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.
- Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
- Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.

Izjemno priročen, popolnoma mobilni **akumulatorski ročni gravirni sistem** s površino za upravljanje na dotik in velikim 4,3-colskim barvnim prikazovalnikom.

Obseg dobave:

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirno iglo 90° v celoti iz karbidne trdine. Nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, **2 x 18 V li-ionski akumulator**, polnilnik akumulatorjev.

Tehnični opis

Višina pisave	1 - 10 mm
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Nazivna napetost	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Omrežno napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Maksimalna širina gravirnega polja	120 mm
Maksimalna višina gravirnega polja	45 mm
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj